

MIRKA**Klitschijf ABRANET®, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567802 180
GTIN	6416868668032
Artikelklasse	56M

Omschrijving**Uitvoering:**

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een **netachtige structuur** met duizendvoudige perforatie.

Voordeel:

- **Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.**
- **De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).**
- **Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.**
- **Hoge effectiviteit – de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.**

Toepassing:

Schuren van lak-, plamuur- en primerlagen, (vezelversterkte) kunststoffen, non-ferro- en aluminiumlegeringen, meubelonderdelen.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	180
Schijf-Ø	125 mm
Serie	ABRANET®
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm

Aandrijfmachine	Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 123 mm	567990 123
--	------------