

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 100 kort, Doorn-Ø d1: 60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306675 60
GTIN	4045197721273
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	60
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	60
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Freesdoornlengte L ₄	40 mm
Doorn-Ø d ₁	60 mm

Buiten-Ø D	140 mm
Span-Ø D ₁	60 mm
Opname	HSK-A 100 kort
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 63	309880 63
Freesaantreibout Voor doorn-Ø 60 mm	309860 60