

Garant GRIDLINE

Werkbankpoot met zwenkwielen, Hoogte: 1050mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927006 1050
GTIN	4062406107833
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Levering:

Werkbankpoot nr. 927000, set zwenkwielen met vergrendeling nr. 927202 maat 2.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Hoogte	1050 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm

Breedte	50 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

Accessoires

WielenSet 2-delig Type 2	927202 2
Werkbankpoot Hoogte 900 mm	927000 900