

Garant GRIDLINE

Staalplaatbekleding voor staanderframe, Lades 20G diep, Geschikt voor staanderframehoogte: 2500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	935040 2500
GTIN	4062406107604
Artikelklasse	9GK

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met aangelaste haken om staanderframe dicht te maken: **voorkomt bij naast elkaar liggende gesloten stellingvakken dat via de zijkant materiaal wordt uitgenomen**, wordt geadviseerd bij stellingconstructies met vleugeldeuren, schuifdeuren en jaloezieën.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Om een staanderframe **aan weerszijden dicht te maken**, zijn **twee** plaatstaalbekledingen nodig.

Technische beschrijving

Geschikt voor staanderframehoogte	2500 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Lades 20G diep

Diepte	580 mm
Producttype	Zijpaneel