

Garant GRIDLINE

Werkbankpoot inclusief handmatige hoogteverstelling, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 927001 800 |
| GTIN | 4062406107642 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Hoogteverstelling 150 mm.**Levering:**

Werkbankpoot met handmatige hoogteverstelling nr. 927080 maat 150.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig.

Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|-------|
| Hoogteverstelraster | 25 mm |
| Breedte | 50 mm |

| | |
|--------------------------|--|
| Diepte | 700 mm |
| Geschikt voor bladdiepte | 750 mm |
| Hoogteverstelbereik | 800 - 950 mm |
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Werkbankpoot |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Nivellering voor handmatige hoogteverstelling Type M10 | 927091 M10 |
| Handmatige hoogteverstelling Hoogteverstelling 150 mm | 927080 150 |
| Werkbankpoot Hoogte 800 mm | 927000 800 |