

Garant GRIDLINE

Werkbankpoot met bokwielen, Hoogte: 950mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927004 950
GTIN	4062406107680
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Levering:

Werkbankpoot nr. 927000, set bokwielen nr. 927202 maat 1

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Breedte	50 mm
Hoogte	950 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm

Diepte	700 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

Accessoires

Werkbankpoot Hoogte 800 mm	927000 800
WielenSet 2-delig Type 1	927202 1