

Garant GRIDLINE

Werkbankpoot inclusief handmatige hoogteverstelling, Hoogte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927001 750
GTIN	4062406107635
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Hoogteverstelling 150 mm.**Levering:**

Werkbankpoot met handmatige hoogteverstelling nr. 927080 maat 150.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig.

Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogteverstelbereik	750 - 900 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm

Breedte	50 mm
Diepte	700 mm
Hoogteverstelraster	25 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

Accessoires

Nivellering voor handmatige hoogteverstelling Type M10	927091 M10
Werkbankpoot Hoogte 750 mm	927000 750
Handmatige hoogteverstelling Hoogteverstelling 150 mm	927080 150