

Garant GRIDLINE

**Werkbankpoot met zwenkwielen, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927006 900
GTIN	4062406107819
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

**Levering:**

Werkbankpoot nr. 927000, set zwenkwielen met vergrendeling nr. 927202 maat 2.

**Kleur:**

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Diepte	700 mm
Hoogte	900 mm

Breedte	50 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

---

## Accessoires

Werkbankpoot Hoogte 750 mm	927000 750
WielenSet 2-delig Type 2	927202 2