

Garant GRIDLINE

Werkbankpoot inclusief handmatige hoogteverstelling, Hoogte: 650mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927001 650
GTIN	4062406107628
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Hoogteverstelling 150 mm.**Levering:**

Werkbankpoot met handmatige hoogteverstelling nr. 927080 maat 150.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig.

Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Breedte	50 mm

Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Hoogteverstelraster	25 mm
Hoogteverstelbereik	650 - 800 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

Accessoires

Nivellering voor handmatige hoogteverstelling Type M10	927091 M10
Handmatige hoogteverstelling Hoogteverstelling 150 mm	927080 150
Werkbankpoot Hoogte 650 mm	927000 650