

RUNPOTEC
IHK KABELNZEHSPEZIALIST**Kabeltrekveer RUNPO 5 gedraaid, in kunststof box, Bandlengte: 20m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	814872 20
GTIN	9120045472806
Artikelklasse	86A

Omschrijving**Uitvoering:**

5,3 mm dikke trekveer van polyester, 3-voudig gedraaid. Beide uiteinden geperst met verstevigde, **flexibele geleidingspunt (Runpoglijder)** met spoedcompensatie en edelstalen trekoog. Uiterst flexibele veer met een buigradius van slechts 20 mm.

Voordeel:

Vrijwel breukvrij ook bij zeer krappe radiussen.

Toepassing:

Voor buisdiameter 16 – 40 mm.

Technische beschrijving

Bandlengte	20 m
Belasting verbinding intrekband – huls maximaal	2,7 kN
Producttype	Kabeltrekgereedschap

