

Garant**Polijstlamellenschijf (vilt), zacht, Schijf-Ø: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566976 125
GTIN	4045197721297
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Loodrecht op een fiberglanschotel gepositioneerde **viltlamellen** (hoogte 20 mm) maken een zeer grote flexibiliteit en koeling tijdens het polijstproces mogelijk.

Toepassing:

Voor het **polijsten van edelstaal en non-ferrometalen** in combinatie met polijstpasta nr. 555740.

Toepassing met gereduceerde werksnelheid (ca. 1500 min⁻¹).

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	vlak
Lamellenhoogte	20 mm
Schijf-Ø	125 mm
Hardheidsgraad	zacht
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS

geoptimaliseerd voor materiaal	Non-ferro- en zachte metalen
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Polijstlamellenschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

PolijstpastastaafUnipol® Kleur BLUE	555740 BLUE
PolijstpastastaafUnipol® Kleur WHITE	555740 WHITE