

mato

Jerrycanhandpomp



Bestelgegevens

Bestelnummer	084356
GTIN	
Artikelklasse	08H

Omschrijving

Uitvoering:

Universele kunststof jerrycanhandpomp voor het opvoeren van koelsmeerconcentraten, verdunners, oplosmiddelen, antivries enz. Zuigerstang van roestvrij staal. Geschikt voor kunststof jerrycans van 20-30 liter.

T.b.v.:

Snijoliën: Nr. 084210 maat 20, nr. 084220 maat 20. Hoogrendement-koelsmeer- en slijpolieconcentraten: nr. 084241 gr. 20, nr. 084260 gr. 20, nr. 084265 gr. 20, nr. 084270 gr. 20.

Levering:

Jerrycanliftpomp, 2 m kunststof slang met uitstroomstuk, 2 m PVC-afgifteslang met uitstroomstuk, met aansluitadapter voor jerrycan met buitendraad DIN 61.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	KLP-C 25
Capaciteit per slag	0,25 l
Producttype	Vatenpomp

Accessoires

Hoogrendement-koelsmeerconcentraatHPC VEG Inhoud 20 l	084265 20
Hoogrendement-snijolie, chloorvrijAlpha 93 Inhoud 20 l	084210 20
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolieCBF Inhoud 20 l	084241 20
Hoogrendement-snijolie dikvloeibaar, chloorvrijDAR 50 Visco Inhoud 20 l	084220 20
Hoogrendement-koelsmeerconcentraatPlus Inhoud 20 l	084260 20
Hoogrendement-slijpolieconcentraat Inhoud 20 l	084270 20