

**RUNPOTEC**  
HPI KABELREINIGUNGSSPEZIALIST**Kabeltrekveer-glasvezel-PowerRex in kunststof box, Bandlengte: 30m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	814868 30
GTIN	9120045473971
Artikelklasse	86A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**3 mm** dik glasvezelband, **schuifvast** tot 5 kN en toch **zeer flexibel** (tot radius 55 mm); ideaal voor moeilijke kabeltreklussen in reeds in gebruik zijnde kabelbuizen of bij veel bochten. Aan beide uiteinden gelijkde eindhulzen met schroefdraad voor bevestiging van flexibele geleidingspunten, trekkousen of trekogen.

**Levering:**

Inclusief accessoires veilig opgeborgen in kunststof box: 1 **flexibele geleidingspunt (Runpoglijder)** met speedcompensatie en edelstalen trekoo. 1 Veergeleidingskop Ø 10 mm, 2 trekogen, 1 kabeltrekkous voor kabel Ø 6 – 9 mm, 5 eindhulzen, 3 verbindingshulzen, 1 speciale lijm 3 g, 1 intrekhelp.

Trekvastheid: 1,2 kN

**Technische beschrijving**

Trekvastheid	1,2 kN
Bandlengte	30 m
Producttype	Kabeltrekgereedschap

---

**Accessoires**

Kabelglijmiddel	814760
Power Disk	814770