

RUNPOTEC
HFR KABELREINIGUNGSSPEZIALIST**Kabeltrekveer-glasvezel met stalen haspel, Bandlengte: 80m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	814882 80
GTIN	9120045473544
Artikelklasse	86A

Omschrijving**Uitvoering:**

4,5 mm dikke glasvezelband, **schuifvast** tot 5 kN en toch **flexibel** (tot radius 120 mm). Aan beide uiteinden gelijkde eindhulzen met schroefdraad voor bevestiging van flexibele geleidingspunten, trekkousen of trekogen. In hoogwaardige stalen haspel met uittrekbare voeten, 2 opbergvakken met accessoires, vergrendeling en **dubbel uitvoersysteem** (snelle uitvoer en automatische uitvoerrem).

Levering:

Inclusief accessoires veilig opgeborgen in opbergvak: 1 **flexibele geleidingspunt (Runpoglijder)** met spoedcompensatie en edelstalen trekoog. 1 Beginnippel met harpsluiting, 1 wiel, 2 eindhulzen, 1 verbindingshuls, 1 speciale lijm 3 g.

Technische beschrijving

Trekvastheid	2,2 kN
Bandlengte	80 m
Producttype	Kabeltrekgereedschap

