

Garant**eco-Steekzwaard, neutraal, Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 26/3mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	273866 26/3
GTIN	4045197722539
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Toepassing:

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder nr. 319132 – 319133.

Reservedeel:

Sluitbout nr. 279828 1.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Technische beschrijving

Voor maximale werkstuk-Ø	85 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	26 mm
Steekbreedte w	3 mm
Hoogte h ₁	21,4 mm
Serie	Eco
Totale lengte L	120 mm

Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

Accessoires

Schroef voor ECO-afsteekzwaard Type 1	279828 1
---------------------------------------	----------