

RUNPOTEC
HFR KABELLENZIEHESPEZIALIST**Kabeltrekveer-glasvezel-PowerRex in kunststof box, Bandlengte: 50m****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------|
| Bestelnummer | 814868 50 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 86A |

Omschrijving**Uitvoering:**

3 mm dik glasvezelband, **schuifvast** tot 5 kN en toch **zeer flexibel** (tot radius 55 mm); ideaal voor moeilijke kabeltreklussen in reeds in gebruik zijnde kabelbuizen of bij veel bochten. Aan beide uiteinden gelijkde eindhulzen met schroefdraad voor bevestiging van flexibele geleidingspunten, trekkousen of trekogen.

Levering:

Inclusief accessoires veilig opgeborgen in kunststof box: 1 **flexibele geleidingspunt (Runpoglijder)** met spoedcompensatie en edelstalen trekoo. 1 Veergeleidingskop Ø 10 mm, 2 trekogen, 1 kabeltrekkous voor kabel Ø 6 – 9 mm, 5 eindhulzen, 3 verbindingshulzen, 1 speciale lijm 3 g, 1 intrekhulp.

Technische beschrijving

| | |
|--------------|----------------------|
| Trekvastheid | 1,2 kN |
| Bandlengte | 50 m |
| Producttype | Kabeltrekgereedschap |

Accessoires

| | |
|-----------------|--------|
| Power Disk | 814770 |
| Kabelglijmiddel | 814760 |