


**Policap® slijpkap (SiC), Korrel 150, Slijpkappen-Ø, -lengte, Vorm: 0515L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553326 0515L
GTIN	4007220953839
Artikelklasse	55G

Omschrijving**Uitvoering:**

Alleen compatibel met slijpkaphouder nr. 553320. **Siliciumcarbide (SiC)** ideaal voor de bewerking van titanium, aluminium en legeringen daarvan. Koel slijpend door sterk slijpende additieven.

Toepassing:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. **De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Slijpmiddelaanduiding: SiC

Slijpkap-Ø: 5 mm

Slijpkaplengte: 15 mm

Aanbevolen toerental: 40000 min⁻¹

Technische beschrijving

Slijpkap-Ø	5 mm
Aanbevolen toerental	40000 min ⁻¹

Slijpkaplengte	15 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Korrelgrootte	150
Productnaamattribuut	Korrel 150

Accessoires

Slijpkaphouder Kop-Ø, koplengte vorm 0515L	553320 0515L
--	--------------