

**Garant****Viltpolijstborstel Schacht-Ø 6 mm, Type: ZY3020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552215 ZY3020
GTIN	4045197723055
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormig rond de schacht geplaatst vilt, meermaals ingekeept.

**Toepassing:**

Polijsten met zeer hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren.

**Opmerking:**

Viltlamellen-polijstborstels en viltpolijstborstels moeten in combinatie **met slijp- en polijstpasta's** als nr. 552250 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 –10 m/s.

Hardheidsgraad: zacht

Kop-Ø: 30 mm

Koplengte: 20 mm

Schacht-Ø: 6 mm

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	30 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	20 mm

Hardheidsgraad	zacht
Producttype	Polijststift

---

## Accessoires

Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 280	552250 280
Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 150	552250 150
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur DARKPINK	555740 DARKPINK
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur WHITE	555740 WHITE
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur BLUE	555740 BLUE