

Garant**Viltlamellen-polijstborstel Schacht-Ø 6 mm, Type: ZY3020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552212 ZY3020
GTIN	4045197723086
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormig rond de schacht geplaatst vilt.

Toepassing:

Polijsten met verhoogde flexibiliteit en aanpassing aan contouren. Door de middelharde en zachte uitvoering na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen.

Opmerking:

Viltlamellen-polijstborstels en viltpolijstborstels moeten in combinatie **met slijp- en polijstpasta's** als nr. 552250 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 –10 m/s.

Hardheidsgraad: middel

Kop-Ø: 30 mm

Koplengte: 20 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Kop-Ø	30 mm
Schacht-Ø	6 mm

Koplengte	20 mm
Hardheidsgraad	middel
Producttype	Polijststift

Accessoires

Polijstpastastaaf Unipol® Kleur DARKPINK	555740 DARKPINK
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur WHITE	555740 WHITE
Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 280	552250 280
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur BLUE	555740 BLUE
Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 150	552250 150