

Garant**Viltlamellen-polijstborstel Schacht-Ø 6 mm, Type: ZY4020****Bestelgegevens**

| | |
|--------------|---------------|
| Bestelnummer | 552213 ZY4020 |
|--------------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4045197723017 |
|------|---------------|

| | |
|---------------|-----|
| Artikelklasse | 51E |
|---------------|-----|

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormig rond de schacht geplaatst vilt.

Toepassing:

Polijsten met verhoogde flexibiliteit en aanpassing aan contouren. Door de middelharde en zachte uitvoering na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen.

Opmerking:

Viltlamellen-polijstborstels en viltpolijstborstels moeten in combinatie **met slijp- en polijstpasta's** als nr. 552250 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 –10 m/s.

Hardheidsgraad: zacht

Kop-Ø: 40 mm

Koplengte: 20 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

| | |
|-------|-------|
| Kop-Ø | 40 mm |
|-------|-------|

| | |
|-----------|------|
| Schacht-Ø | 6 mm |
|-----------|------|

| | |
|----------------|--------------|
| Koplengte | 20 mm |
| Hardheidsgraad | zacht |
| Producttype | Polijststift |

Accessoires

| | |
|---|-----------------|
| Polijstpastastaaf Unipol® Kleur WHITE | 555740 WHITE |
| Polijstpastastaaf Unipol® Kleur BLUE | 555740 BLUE |
| Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 280 | 552250 280 |
| Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 150 | 552250 150 |
| Polijstpastastaaf Unipol® Kleur DARKPINK | 555740 DARKPINK |