

**Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 53-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Middelsterk, afdichting van hydrauliek en pneumatiek, directe dichtheid bij lage drukwaarden, **markeringsvrij**.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Voor draadafmeting inch	3/4 inch
Fabrikantnummer	53-14
Volledig uitgehard na	1 - 3 h

Minimaal losbreekmoment	8 - 12 Nm
Voor draadafmeting M tot	M20
Opslagtemperatuur	10 - 25 °C
Dynamische viscositeit	430 - 630 mPas
Voor draadsoort	Alle
maximale spleetmaat	0,15 mm
Inhoud	50 ml
Vorm	vloeibaar
Handvastheid na	10 - 20 min
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Vlampunt	100 °C
geschikt voor materiaal	metaal
Kleur	bruin
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Demontage	met speciaal gereedschap
Sterkteklasse	Middelsterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Afdichtmiddelen

Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7061	083391 7061
Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7063	083392 7063