

**Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 58-11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Artikelklasse	08G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

**Toepassing:**

Middelsterk, buis- en schroefdraadafdichting, NSF-P1-goedkeuring, **markeringsvrij**.

**Opmerking:**

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

**Technische beschrijving**

Volledig uitgehard na	1 - 2 h
Minimaal losbreekmoment	18 - 24 Nm
Voor draadafmeting M tot	M56

Fabrikantnummer	58-11
Voor draadafmeting inch	2 inch
Voor draadsoort	Alle
Handvastheid na	15 - 30 min
Dynamische viscositeit	20000 - 80000 mPas
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
geschikt voor toepassingsgebied	alle schroefdraadverbindingen
Inhoud	50 ml
geschikt voor materiaal	metaal
Kleur	geel
Vorm	vloeibaar
maximale spleetmaat	0,3 mm
Opslagtemperatuur	10 - 25 °C
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Vlampunt	100 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Sterkteklasse	Middelsterk
Demontage	met speciaal gereedschap
Dichtheid	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Afdichtmiddelen

## Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7063	083392 7063
Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7061	083391 7061