

**Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 18-10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 083322 18-10 |
| GTIN | 2050002005235 |
| Artikelklasse | 08G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Weinig sterke, elastische buis- en schroefdraadafdichting met PTFE, tot schroefdraden van 2 inch.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|---------|
| Volledig uitgehard na | 1 - 3 h |
| Fabrikantnummer | 18-10 |
| Voor draadafmeting M tot | M50 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Voor draadafmeting inch | 2 inch |
| Minimaal losbreekmoment | 6 - 11 Nm |
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken |
| Chemische basis | anaerobic methacrylate |
| Handvastheid na | 20 - 40 min |
| Vlampunt | 100 °C |
| geschikt voor toepassingsgebied | Vlakafdichting |
| geschikt voor toepassingsgebied | Pijpafdichting |
| maximale spleetmaat | 0,3 mm |
| Voor draadsoort | Alle |
| Inhoud | 50 ml |
| geschikt voor materiaal | metaal |
| Opslagtemperatuur | 10 - 25 °C |
| Temperatuur toepassingsgebied | -55 - 150 °C |
| Vorm | vloeibaar |
| Dynamische viscositeit | 17000 - 50000 mPas |
| Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht |
| Kleur | wit |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand |
| Demontage | met normaal gereedschap |
| Sterkteklasse | geringe sterkte |
| Dichtheid | 1 g/cm ³ |
| Productnaamattribuut | 50 ml |
| Producttype | Afdichtmiddelen |

Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7061

083391 7061

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7063

083392 7063