

**Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 86-55****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083322 86-55
GTIN	8029822090084
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Zeer sterke anaerobe schroefdraadafdichting en verbindingsmiddel. Langzame uitharding.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Fabrikantnummer	86-55
Voor draadafmeting inch	2 inch

Voor draadafmeting M tot	M50
Minimaal losbreekmoment	15 - 35 Nm
Volledig uitgehard na	12 - 24 h
Kleur	rood
Handvastheid na	60 - 90 min
geschikt voor toepassingsgebied	alle schroefdraadverbindingen
maximale spleetmaat	0,3 mm
geschikt voor materiaal	metaal
Dynamische viscositeit	5000 - 8000 mPas
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Inhoud	50 ml
Opslagtemperatuur	10 - 25 °C
Vlampunt	100 °C
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Voor draadsoort	Alle
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Vorm	vloeibaar
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Demontage	alleen door verwarmen
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Afdichtmiddelen

Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7061	083391 7061
---	-------------

	083392 7063
--	-------------

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7063
