

**Vlakkenafdichtmiddel, 75 ml, Producent-ID: 28-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083332 28-10
GTIN	2050002005242
Artikelklasse	08G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

**Toepassing:**

Weinig sterk, zeer flexibel, demonteerbaar, max. spleet 0,3 mm.

**Opmerking:**

Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

**Technische beschrijving**

Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Fabrikantnummer	28-10

Eigenschap	bestand tegen chemicaliën
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	waterbestendig
geschikt voor materiaal	metaal
Opslagtemperatuur	10 - 25 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Flensverbinding
geschikt voor toepassingsgebied	Tandwielafdichting
Vorm	vloeibaar
Vlampunt	100 °C
Minimaal losbreekmoment	4 Nm
Inhoud	75 ml
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Dynamische viscositeit	17000 - 60000 mPas
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Handvastheid na	20 - 40 min
Kleur	groen
maximale spleetmaat	0,3 mm
Sterkteklasse	geringe sterkte
Demontage	met normaal gereedschap
Dichtheid	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Productnaamattribuut	75 ml
Producttype	Afdichtmiddelen

## Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent  
7061

083391 7061

083392 7063

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent  
7063

---