

**Vlakkenafdichtmiddel, 250 ml, Producent-ID: 58-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083334 58-14
GTIN	8029822049099
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Middelsterk, flexibel, universeel toepasbaar, hoge spleetoverbrugging.

Opmerking:

Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Fabrikantnummer	58-14
geschikt voor materiaal	metaal

Opslagtemperatuur	10 - 25 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Flensverbinding
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Dynamische viscositeit	28000 - 100000 mPas
Inhoud	250 ml
Vlampunt	100 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Vorm	vloeibaar
Minimaal losbreekmoment	5 Nm
Handvastheid na	15 - 30 min
Kleur	oranje
maximale spleetmaat	0,5 mm
Demontage	met speciaal gereedschap
Sterkteklasse	Middelsterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	250 ml
Producttype	Afdichtmiddelen

Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7061	083391 7061
Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7063	083392 7063