

Garant GRIDLINE

Naar achteren geplaatste werkbankpoot, Hoogte werkbankpoot: 900mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 927040 900 |
| GTIN | 4062406107857 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen – maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Naar achteren geplaatste werkbankpoten mogen niet worden omgebouwd tot verrijdbare werkbankpoten.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 900 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Diepte | 475 mm |

| | |
|--------------------------|--|
| Geschikt voor bladdiepte | 750 mm |
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Werkbankpoot |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Nivellering GridLine werkbanken Type M12 | 927090 M12 |
| Glijdoppen, set 2-delig Type 2 | 927092 2 |