

Garant GRIDLINE

**Achterwand / aflegbord eendelig, Geschikt voor werkbladlengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927140 1000
GTIN	4062406107888
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Achterwand resp. aflegbord van plaatstaal, afgekant. Voor montage tussen 2 werkbankpoten. De inbouw als achterwand zorgt voor visuele afscherming en extra stabilisatie. Het aangegeven vlakverdeelde draagvermogen heeft betrekking op de inbouw als aflegbord.

**T.b.v.:**

Werkbankpoten nr. 927000. Hoeksteunvoet nr. 927112.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal.

**Kleur:**

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om de volledige diepte van de werkbank als aflegvak te benutten, moet het tweedelige aflegbord worden ingebouwd. Bij de inbouw als aflegbord zonder achterwand moeten bovendien verstevigingsplaten nr. 927122 worden ingebouwd. Bij de inbouw als achterwand zijn geen verstevigingsplaten nodig.

Niet geschikt voor Ready-to-go-werkbanken.

**Technische beschrijving**

Gewicht	3,4 kg
Belastbaarheid, verdeeld	100 kg
Diepte	300 mm
Breedte	900 mm

Legbord uitvoering	Multifunktion
Materiaaldikte	1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Aflegbord