

**Vlakkenafdichtmiddel, 250 ml, Producent-ID: 28-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083334 28-10
GTIN	8029822009093
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Weinig sterk, zeer flexibel, demonteerbaar, max. spleet 0,3 mm.

Opmerking:

Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Fabrikantnummer	28-10

Minimaal losbreekmoment	4 Nm
geschikt voor toepassingsgebied	Flensverbinding
geschikt voor toepassingsgebied	Tandwielafdichting
Vorm	vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Inhoud	250 ml
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Dynamische viscositeit	17000 - 60000 mPas
Chemische basis	anaerobic methacrylate
geschikt voor materiaal	metaal
Opslagtemperatuur	10 - 25 °C
Eigenschap	bestand tegen chemicaliën
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	waterbestendig
Vlampunt	100 °C
Handvastheid na	20 - 40 min
Kleur	groen
maximale spleetmaat	0,3 mm
Demontage	met normaal gereedschap
Sterkteklasse	geringe sterkte
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	250 ml
Producttype	Afdichtmiddelen

Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7063	083392 7063
---	-------------

	083391 7061
--	-------------

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent
7061
