

Garant GRIDLINE

## Naar achteren geplaatste werkbankpoot inclusief handmatige hoogteverstelling, Hoogte werkbankpoot: 900mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	927042 900
GTIN	4062406107871
Artikelklasse	9GG

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen – maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

**Kleur:**

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Naar achteren geplaatste onderstellen mogen niet worden omgebouwd tot verrijdbare onderstellen.

Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

### Technische beschrijving

Hoogteverstelbereik	900 - 1050 mm
Breedte	50 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm

Diepte	475 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

## Accessoires

Nivellering voor handmatige hoogteverstelling Type M10	927091 M10
Naar achteren geplaatste werkbankpoot Hoogte werkbankpoot 900 mm	927040 900
Handmatige hoogteverstelling Hoogteverstelling 150 mm	927080 150