

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met lades, 12×20G, Hoogte / aantal lades: 300/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927300 300/3
GTIN	4062406108137
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte	300 mm
Aantal deuren	0
Gewicht	30,6 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Lades nuttige breedte in G	12
Diepte	650 mm

Aantal lades	3
Breedte	400 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttige hoogte voor lades	225 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttige breedte	350 mm
Nuttige hoogte	225 mm
Hoogte	300 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

lade Fronthoogte lade 50 mm	927500 50
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades Hoogte 300 mm	927412 300

Handgreep-eindkappen20-delig Type 10

951025 10

Slotplaat voor GridLine Type KO21

914227 KO21
