

Garant GRIDLINE

**Behuizing 16G met lades, 12×20G, Hoogte / aantal lades: 900/5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927300 900/5
GTIN	4062406108199
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 150, 200, 300

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Nuttige breedte	350 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Aantal lades	5
Lades nuttige diepte in G	20

Aantal deuren	0
Hoogte	900 mm
Diepte	650 mm
Gewicht	63 kg
Breedte	400 mm
Nuttige hoogte	800 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Ladefronthoogte	300 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 300 mm	927500 300
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150

lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades Hoogte 900 mm	927412 900
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21