

Garant GRIDLINE

**Behuizing 16G met lades, 12×20G, Hoogte / aantal lades: 800/7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927300 800/7
GTIN	4062406108182
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Breedte	400 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Diepte	650 mm
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Lades nuttige diepte	500 mm

Gewicht	71,4 kg
Lades nuttige breedte	300 mm
Aantal lades	7
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Nuttige breedte	350 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Hoogte	800 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Aantal deuren	0
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 200 mm	927500 200
lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades Hoogte 800 mm	927412 800
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21