

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met lades, 12×20G, Hoogte / aantal lades: 400/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927300 400/3
GTIN	4062406108144
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 150

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	325 mm
Aantal deuren	0
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttige breedte	350 mm
Gewicht	34,1 kg

Lades nuttige diepte	500 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Aantal lades	3
Hoogte	400 mm
Breedte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Nuttige hoogte	325 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Diepte	650 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927500 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
lade Fronthoogte lade 150 mm	927500 150
	927412 400

Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades Hoogte
400 mm

Handgreep-eindkappen20-delig Type 10

951025 10

Slotplaat voor GridLine Type KO21

914227 KO21