

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met deur met rechtse aanslag / lades, 12×20G, Hoogte / aantal lades: 900/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927305 900/2
GTIN	4062406108335
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met rechtse aanslag.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75

Deurhoogte mm: 625

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Gewicht	43,7 kg
---------	---------

Aantal lades	2
Nuttige hoogte deur	625 mm
Nuttige breedte	350 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Aantal deuren	1
Deuraanslag	rechts
Diepte	650 mm
Breedte	400 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttige hoogte voor lades	150 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Hoogte	900 mm
Deurhoogte	625 mm
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21