

Garant GRIDLINE

**Behuizing 16G met deur met rechtse aanslag, Hoogte / aantal lades: 900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927310 900
GTIN	4062406108380
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met rechtse aanslag.

**Plaatsing:**

Deurhoogte mm: 800

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

**Technische beschrijving**

Diepte	650 mm
Breedte	400 mm

Aantal lades	0
Gewicht	32,6 kg
Nuttige hoogte	800 mm
Hoogte	900 mm
Aantal deuren	1
Deuraanslag	rechts
Deurhoogte	800 mm
Nuttige hoogte deur	800 mm
Nuttige breedte	350 mm
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12	927094 12
Legbord vast, verzinkt Type 1	927515 1
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12