

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met deur met rechtse aanslag / lades, 12×20G, Hoogte / aantal lades: 800/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met rechtse aanslag.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Deuraanslag	rechts
-------------	--------

Aantal lades	2
Nuttige hoogte voor lades	150 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Aantal deuren	1
Diepte	650 mm
Nuttige breedte	350 mm
Deurhoogte	525 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttige hoogte deur	525 mm
Hoogte	800 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Breedte	400 mm
Gewicht	41,3 kg
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm	927500 75
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Behuizing 16G met deur met rechtse aanslag naar keuze zelf in te delen met lades Hoogte / deurhoogte 800/525 mm	927420 800/525
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21