

Garant GRIDLINE

Ladenbehuizing 16G vrijrijdbaar, 12x20G, Hoogte behuizing mm / aantal lades: 400/4**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927315 400/4
GTIN	4062406108397
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Met topblad van zwarte ABS-kunststof en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Lades voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lade tijdens transport opengaat. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 100

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301 – 920316 schuiven.

Technische beschrijving

Afrolrand uitvoering	4-zijdig
Aantal lades	4
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Wiel-Ø	125 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Niet-strepend loopvlak	ja
Lades nuttige diepte	500 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	50,1 kg
Nuttige hoogte	325 mm
ComfortClose	nee
Hoogte	600 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Aflegbord	ja
Diepte	740 mm
Aantal deuren	0
met afrolrand	ja
Maximale belastbaarheid	600 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Breedte	420 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak niet-strepend
Ladenbehuizing hoogte	400 mm
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20

Lades nuttige breedte in G	12
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Behuizing boven open	nee
Nuttige hoogte voor lades	325 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkplaats rollcontainer

Accessoires

Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 12	951020 12
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927505 100
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927505 75
Behuizing 16G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades Hoogte behuizing 400 mm	927430 400
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21