

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G geschikt voor wegklapbaar hoogteverstelapparaat en bankschroef, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927321 800
GTIN	4062406108496
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie. Deur afsluitbaar met een **stiftcilinderslot**. Lade niet afsluitbaar.

Geschikt voor wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967565 maat 120 en bankschroef nr. 967100 maat 120 (niet meegeleverd).

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Gewicht	39,2 kg
Aantal lades	1
Breedte	400 mm
Hoogte	800 mm
Diepte	650 mm

Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Nuttige breedte	280 mm
Nuttige hoogte	570 mm
Nuttige diepte	600 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Materiaaldikte	1 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

Accessoires

Wegklapbaar hoogteverstelapparaat met bankschroef Bankschroef-bekbreedte 120 mm	967565 120
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 12	951020 12
Parallelbankschroef Bekbreedte 120 mm	967100 120
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12