

Garant GRIDLINE

Ladenbehuizing 16G verrijdbaar, 12x20G, Hoogte behuizing mm / aantal lades: 500/5**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927315 500/5
GTIN	4062406108427
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijsten** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.

Met topblad van zwarte ABS-kunststof en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Lades voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lade tijdens transport opengaat. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 75, 125

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301 – 920316 schuiven.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte	500 mm
Wiel-Ø	125 mm
Aantal lades	5
Niet-strepend loopvlak	ja
Breedte	420 mm
Afrolrand uitvoering	4-zijdig
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Nuttige hoogte	425 mm
Gewicht	59,6 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
ComfortClose	nee
Aflegbord	ja
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak niet-strepend
met afrolrand	ja
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Hoogte	700 mm
Diepte	740 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Maximale belastbaarheid	600 kg
Aantal deuren	0
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Ladenbehuizing hoogte	500 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	425 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Lades nuttige diepte in G	20

Nuttig ladeoppervlak in G	12x20
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	425 mm
Behuizing boven open	nee
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkplaats rollcontainer

Accessoires

Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 12	951020 12
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 125 mm	927505 125
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927505 75
Behuizing 16G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades Hoogte behuizing 500 mm	927430 500
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21