

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G compleet met wegklapbaar hoogteverstelapparaat en bankschroef, Hoogte: 600mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	927320 600
GTIN	4062406108434
Artikelklasse	9GG

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie. Deur afsluitbaar met een **stiftcilinderslot**. Lade niet afsluitbaar.

Met GARANT wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967565 maat 120 en bankschroef nr. 967100 maat 120.

Plaatsing:

Deurhoogte mm: 525

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Breedte	400 mm
Hoogte	600 mm
Gewicht	43,5 kg
Diepte	650 mm

Nuttige diepte	600 mm
Nuttige hoogte	570 mm
Nuttige breedte	280 mm
Materiaaldikte	1 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

Accessoires

Wegklapbaar hoogteverstelapparaat met bankschroef Bankschroef-bekbreedte 120 mm	967565 120
Parallelbankschroef Bekbreedte 120 mm	967100 120
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12