

Garant GRIDLINE

## Behuizing 16G compleet met wegklapbaar hoogteverstelapparaat en bankschroef, Hoogte: 900mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	927320 900
GTIN	4062406108465
Artikelklasse	9GG

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie. Deur afsluitbaar met een **stiftcilinderslot**. Lade niet afsluitbaar.

Met GARANT wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967565 maat 120 en bankschroef nr. 967100 maat 120.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 150

Deurhoogte mm: 625

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

### Technische beschrijving

Breedte	400 mm
Hoogte	900 mm
Aantal lades	1

Diepte	650 mm
Gewicht	61,9 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Nuttige breedte	280 mm
Nuttige hoogte	670 mm
Nuttige diepte	600 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Materiaaldikte	1 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankpoot

## Accessoires

Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 12	951020 12
Wegklapbaar hoogteverstelapparaat met bankschroef Bankschroef-bekbreedte 120 mm	967565 120
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Parallelbankschroef Bekbreedte 120 mm	967100 120
Behuizing 16G geschikt voor wegklapbaar hoogteverstelapparaat en bankschroef Hoogte 900 mm	927321 900