

Garant GRIDLINE

**Energieblok met kabeloproller, Hoogte: 700mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927327 700
GTIN	4062406108557
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie.

Uitgerust met stroommodules 2 × nr. 928470 gr. DE250V/1, slang- / kabeloproller is stevig aan de bodem van de behuizing vastgeschroefd. Lengte kabeloproller 10 m. Lengte slangoproller 10 m.

**Plaatsing:**

Module nr. 928470: 2 × Maat DE250V/1; 1 × maat 0/1

**Kleur:**

Romp en modules lichtgrijs, RAL 7035, front antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Naar keuze verder uit te rusten met modules nr. 928470. Maximaal moduleaantal in acht nemen.

**Technische beschrijving**

Breedte	400 mm
Gewicht	28,2 kg
Hoogte	700 mm
Diepte	650 mm

slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Nominale spanning	250 V
Aantal contactdozen type F	2
Contactdoos type	F
Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Energiemodule

---

## Accessoires

Module voor energie en media Moduletype DE250V/1	928470 DE250V/1
Module voor energie en media Moduletype 0/1	928470 0/1