

Garant GRIDLINE

Energieblok met slangoproller, Hoogte: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927328 900
GTIN	4062406108618
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie.

Uitgerust met stroommodules 2 × nr. 928470 gr. DE250V/1, slang- / kabeloproller is stevig aan de bodem van de behuizing vastgeschroefd. Lengte kabeloproller 10 m. Lengte slangoproller 10 m. Aansluiting NW 7,2 steeknippel en snelkoppeling. Met snelkoppeling. Max. 12 bar. Met extra lege lijst voor de optionele uitrusting van 3 verdere modules.

Plaatsing:

Module nr. 928470: 2 × Maat DE250V/1; 1 × maat 0/1 en 0/3

Kleur:

Romp en modules lichtgrijs, RAL 7035, front antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Naar keuze verder uit te rusten met modules nr. 928470. Maximaal moduleaantal in acht nemen.

Technische beschrijving

Diepte	650 mm
Hoogte	900 mm
Gewicht	32,4 kg

Breedte	400 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Nominale spanning	250 V
Aantal contactdozen type F	2
Contactdoos type	F
Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Energiemodule

Accessoires

Module voor energie en media Moduletype 0/1	928470 0/1
Module voor energie en media Moduletype DE250V/1	928470 DE250V/1