

Garant GRIDLINE

Energieblok met slangoproller, Hoogte: 600mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927328 600
GTIN	4062406108588
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie.

Uitgerust met stroommodules 2 × nr. 928470 gr. DE250V/1, slang- / kabeloproller is stevig aan de bodem van de behuizing vastgeschroefd. Lengte kabeloproller 10 m. Lengte slangoproller 10 m. Aansluiting NW 7,2 steeknippel en snelkoppeling. Met snelkoppeling. Max. 12 bar.

Plaatsing:

Module nr. 928470: 2 × Maat DE250V/1; 1 × maat 0/1

Kleur:

Romp en modules lichtgrijs, RAL 7035, front antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Naar keuze verder uit te rusten met modules nr. 928470. Maximaal moduleaantal in acht nemen.

Technische beschrijving

Hoogte	600 mm
Gewicht	25,4 kg
Diepte	650 mm
Breedte	400 mm

Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Aantal contactdozen type F	2
Contactdoos type	F
Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Energiemodule

Accessoires

Module voor energie en media Moduletype 0/1	928470 0/1
Module voor energie en media Moduletype DE250V/1	928470 DE250V/1