

Garant GRIDLINE

Energieblok met kabel- en slangoproller, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927329 800
GTIN	4062406108649
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie.

Uitgerust met stroommodules 2 × nr. 928470 gr. DE250V/1, slang- / kabeloproller is stevig aan de bodem van de behuizing vastgeschroefd. Lengte kabeloproller 10 m. Lengte slangoproller 10 m. Aansluiting NW 7,2 steeknippel en snelkoppeling. Met snelkoppeling. Max. 12 bar. Met extra lege lijst voor de optionele uitrusting van 3 verdere modules.

Plaatsing:

Module nr. 928470: 2 × Maat DE250V/1; 1 × maat 0/1 en 0/3

Kleur:

Romp en modules lichtgrijs, RAL 7035, front antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Naar keuze verder uit te rusten met modules nr. 928470. Maximaal moduleaantal in acht nemen.

Technische beschrijving

Hoogte	800 mm
Diepte	650 mm
Gewicht	36,7 kg

Breedte	400 mm
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Aantal contactdozen type F	2
Stekkertype ingang	GST-insteekstelsel
Contactdoos type	F
Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Energie module

Accessoires

Module voor energie en media Moduletype DE250V/1	928470 DE250V/1
Module voor energie en media Moduletype 0/1	928470 0/1