

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G met stroom- en persluchtmodules, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927325 800
GTIN	4062406108526
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie.

Uitgerust met stroom- en persluchtmodules: 2 × module nr. 928470 maat DE250V/1, 1 × module nr. 928470 maat AIR/S.

Plaatsing:

Modules nr. 928470: 2 × gr. DE250V/1; 1 × gr. AIR/S; 1 × gr. 0/3

Kleur:

Romp en modules lichtgrijs RAL 7035. Front antraciet RAL 7016, **poedercoating.**

Opmerking:

Naar keuze verder uit te rusten met modules nr. 928470. Maximaal moduleaantal in acht nemen.

Technische beschrijving

Diepte	650 mm
Gewicht	25,2 kg
Breedte	400 mm
Hoogte	800 mm

Energievoorziening	Netvoeding
Aantal contactdozen type F	2
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Nominale spanning	250 V
Contactdoos type	F
Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Energiemodule

Accessoires

Module voor energie en media Moduletype 0/1	928470 0/1
Module voor energie en media Moduletype AIR/S	928470 AIR/S
Module voor energie en media Moduletype 0/2	928470 0/2
Module voor energie en media Moduletype DE250V/1	928470 DE250V/1
Module Moduletype AIR/S	933913 AIR/S