

HOLEX**Slijphuls conisch (A) korrel 40 grof, Grootste huls-Ø×hulsbreedte: 36X60mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 553850 36X60 |
| GTIN | 4045197722959 |
| Artikelklasse | 52E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels.

Normaal korund (A) voor universele slijpwerkzaamheden.

De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.

Toepassing:

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand – ook aan randen.

T.b.v.:

Slijphulshouder nr. 553830.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|----------------|
| Hulsbreedte | 60 mm |
| grootste huls-Ø | 36 mm |
| Korrelgrootte | 40 |
| Fijnheidsgraad | grof |
| Slijpmiddel | Normaal korund |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Hulsvorm | conisch |
| Producttype | Slijphuls |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

Slijphulshouder, ingekeept, conisch, schacht-Ø 6 mm
Grootste Ø×koplengte 36X60 mm

553830 36X60