

**ER-spantanghouder Vorm AD, SK 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300505 40
GTIN	4062406109325
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

HOLEX –

Precisiespanmoer HOLEX gebalanceerd (G6,3 / 18000 min⁻¹, alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Technische beschrijving

Reservemoer HOLEX nr. 309580	40
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	40
Buiten-Ø D	63 mm
Spanbereik	3 - 26 mm
Opname	SK 40 A = 100

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309380 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309380 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308992 14
Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309379 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	309380 25
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
ER-spanmoervoor HiRunER-spantanghouder Voor ER 40	309617 40
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 13 mm	309379 13
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309419 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309379 5
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 25 mm	309381 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 18 mm	309379 18
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309381 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 15 mm	309379 15
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309419 14
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 22 mm	309379 22
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm	309379 4
Aantrebout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 20 mm	309379 20
Aantrebout Hurco 45° met boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309380 20
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 26 mm	309379 26
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 19 mm	309379 19
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309380 12

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309381 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309380 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309040 17
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 23 mm	309379 23
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	309040 20
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Momentsleutelmet omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 12 mm	309379 12
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 16 mm	309379 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308990 14

ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spantangenset 23-delig 4–26 mm	309028
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 21 mm	309379 21
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 7 mm	309379 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	309040 4
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 14 mm	309379 14
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309040 6
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ER-spanmoerHigh Speed Voor ER 40	309610 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 11 mm	309379 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309040 10
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 25 mm	309379 25
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 12 mm	309449 12

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 9 mm	309449 9
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309380 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309419 7
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 9 mm	309379 9
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	309380 22
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309419 10
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 24 mm	309379 24
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309040 11
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309380 10
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 17 mm	309379 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309419 11
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm	309240
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309419 18
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309040 18

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 10 mm	309379 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308990 13
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 40	309612 40
ER-spantangenset 23-delig 4–26 mm	309320
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 6 mm	309379 6
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309380 8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 8 mm	309449 8
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
ER-spanmoer Voor ER 40	309580 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309419 12
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309419 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 8 mm	309379 8

ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale
span-Ø d 20 mm

309381 20