



ER-spantanghouder Vorm AD, SK 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 32



Bestelgegevens

Bestelnummer	300505 32
GTIN	4062406109318
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

HOLEX –

Precisiespanmoer HOLEX gebalanceerd (G6,3 / 18000 min⁻¹, alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 2 - 20 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 32

Reservemoer HOLEX nr. 309580: 32

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	50 mm
------------	-------

Reservemoer HOLEX nr. 309580	32
Spanbereik	2 - 20 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	32
Span-Ø D ₁	2-20 mm
Opname	SK 40 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm	309024
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
	308830 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
ER-spantangenset HP met afdichting (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 32	309680 32
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm met afdichting	309284
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantangenset HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm	309240
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm	309280
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm met afdichting en spuitnippels	309285
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40

ER-spantangenset 8-delig, 4–16, 20 mm met afdichting	309026
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40